

HOLEX**Fraise lime rotative Z3 – moyenne avec brise-copeaux, HSS, Type: K1230****Données de commande**

N° commande	541200 K1230
GTIN	4045197156334
Classe d'article	52D

Description**Exécution:**

Formes spéciales: E, NS, K.

Queue Ø 6 mm. **Forme spéciale K Lobe** (K).**Utilisation:**

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Remarque(s):

Vitesse de rotation réduite pour les fraises rotatives présentant une longueur totale de 120 mm: max. 11.000 min^{#1}

Description technique

Forme	massue
Ø tête	12 mm
Forme	K1230
Longueur totale	70 mm
Ø queue	6 mm
Abréviation denture	Z3
Type de denture	avec brise-copeaux
Degré de finesse de la denture	Moyen
Longueur tête	30 mm

Série	Denture Z3
Type d'outils	HSS
Type de produit	Fraises rotatives