

**Disque à tronçonner HOLEX Pro «2 en 1», Ø disque: 115mm****Données de commande**

N° commande	563500 115
GTIN	4045197593153
Classe d'article	52M

Description**Exécution:**

Disque à tronçonner universel pour l'acier et l'INOX.

Bonne qualité de coupe et résistant.

Utilisation:

Pour coupe à main levée sur des meuleuses d'angle électriques et pneumatiques dont la vitesse de coupe maximale v_c est de 80 m/s.

Spécification:

A30Q-BF.

Remarque(s):

L'épaisseur de disque doit correspondre au moins à 20 % de celle du matériau à tronçonner.

Description technique

Forme	42
Epaisseur de disque	2 mm
Forme	déporté
Vitesse de rotation max.	13300 min ⁻¹

Ø alésage	22,23 mm
Spécification	A30Q-BF
Ø disque	115 mm
Pour épaisseurs de matériaux	6 - 10 mm
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Angle d'attaque recommandé	90 degré
Optimisé pour le matériau	INOX
Optimisé pour le matériau	Acier.
Machine motrice	Meuleuse d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		