



Fraise rotative Z3 – moyenne, avec brise-copeaux, HSS, Type: D1614



Données de commande

N° commande	540800 D1614
GTIN	4045197156143
Classe d'article	52D

Description

Exécution:

Queue Ø 6 mm.

Fraises rotatives en HSS pour applications très sensibles aux vibrations. **Forme sphérique** (KUD).

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Description technique

Longueur totale	60 mm
Forme	D1614
Forme	Sphérique
Ø tête	16 mm
Ø queue	6 mm
Abréviation denture	Z3
Type de denture	avec brise-copeaux
Degré de finesse de la denture	Moyen
Longueur tête	14 mm
Série	Denture Z3
Type d'outils	HSS

Type de produit

Fraises rotatives