

Garant**Porte-outils à bride, droite, Carré / plaquette: 20/16mm****Données de commande**

N° commande	251708 20/16
GTIN	4045197866981
Classe d'article	21T

Description technique

Sous-plaquette	259031 39
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Longueur de tête L ₁	41 mm
Longueur totale L	125 mm
Taille de queue	20 mm
Vis pour sous-plaquette	259025 3
Vis pour bride de serrage	259021 1
Code ISO porte-outils	MV PNR/L 2020K16
Plaquette adaptée	VN.. 1604..
Taille plaquette	16 mm
Bride de serrage	259038 2
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	117,5 degré
Utilisation	Dressage

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Sous-plaquette Type 39	259031 39
Bride de serrage Type 2	259038 2
Vis pour sous-plaquette Type 3	259025 3
Vis pour bride de serrage Type 1	259021 1
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500