

Garant**Porte-outils à bride, Gauche, Carré / plaquette: 32/16mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 251709 32/16 |
| GTIN | 4045197867131 |
| Classe d'article | 21T |

Description technique

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Plaquette adaptée | VN.. 1604.. |
| Vis pour bride de serrage | 259021 1 |
| Vis pour sous-plaquette | 259025 3 |
| Bride de serrage | 259038 2 |
| Longueur de tête L ₁ | 40 mm |
| Code ISO porte-outils | MVPCR/L 3232P16 |
| Taille de queue | 32 mm |
| Sous-plaquette | 259031 39 |
| Largeur fonctionnelle L ₄ | 40 mm |
| Taille plaquette | 16 mm |
| Longueur totale L | 170 mm |
| Norme | Norme usine |
| Type d'utilisation | Gauche |
| Arrosage interne | non |
| Angle d'attaque κ | 117,5 degré |
| Utilisation | Dressage |

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Utilisation | Tournage longitudinal extérieur |
| Type de produit | Porte-outils à vis |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Bride de serrage Type 2 | 259038 2 |
| Vis pour sous-plaquette Type 3 | 259025 3 |
| PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8 | 674248 TX8 |
| Vis pour bride de serrage Type 1 | 259021 1 |
| Sous-plaquette Type 39 | 259031 39 |
| Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659957 500 |