

Garant**Jeu de fraises limes rotatives 5 pièces, Z7 – moyenne, denture croisée, Carbure****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 541400 |
| GTIN | 4045197156341 |
| Classe d'article | 51D |

Description**Exécution:**

Assortiment de fraises limes dans les formes et dimensions les plus courantes.

Ø tige 6 mm.

Les fraises rotatives **GARANT** sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Livraison:

1 de chaque 540200 réf. A0616; C0616; D0807; G0618; M1020.

Ø queue: 6 mm

Description technique

| | |
|-----------------|--------------------|
| Type de denture | à denture alternée |
|-----------------|--------------------|

| | |
|--------------------------------|---------|
| Abréviation denture | Z7 |
| Degré de finesse de la denture | Moyen |
| Type d'outils | Carbure |
| Revêtement | TiAlN |
| Ø queue | 6 mm |
| Nombre de fraises rotatives | 5 |