

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 25/16mm**

Données de commande

N° commande	251721 25/16
GTIN	4045197867179
Classe d'article	21T

Description technique

Déport L_3	17 mm
Hauteur de serrage L_2	24 mm
Taille plaquette	16 mm
Angle d'attaque κ	117,5 degré
Ø pré-perçage min. D_{min}	32 mm
Bride de serrage	259038 4
Code ISO porte-outils	A25R MVPNR/L 16
Vis pour bride	259021 4
Plaquette adaptée	VN.. 1604..
Longueur totale L	200 mm
Sous-plaquette	259031 39
Vis pour sous-plaquette	259025 3
Ø queue D_s	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Bride de serrage Type 4	259038 4
Vis pour bride de serrage Type 4	259021 4
Vis pour sous-plaquette Type 3	259025 3
Sous-plaquette Type 39	259031 39
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500