

**Garant**
**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 32/16mm**


## Données de commande

N° commande	251721 32/16
GTIN	4045197867186
Classe d'article	21T

## Description technique

Angle d'attaque $\kappa$	117,5 degré
Sous-plaquette	259031 39
Hauteur de serrage $L_2$	31 mm
Vis pour bride	259021 4
Bride de serrage	259038 2
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	40 mm
Déport $L_3$	22 mm
Vis pour sous-plaquette	259025 3
Code ISO porte-outils	A32S MVPNR/L 16
Taille plaquette	16 mm
Plaquette adaptée	VN.. 1604..
Longueur totale L	250 mm
Ø queue $D_s$	32 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

Sous-plaquette Type 39	259031 39
Vis pour bride de serrage Type 4	259021 4
Bride de serrage Type 2	259038 2
Vis pour sous-plaquette Type 3	259025 3
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500