

Garant
Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 40/16mm


Données de commande

N° commande	251721 40/16
GTIN	4045197867193
Classe d'article	21T

Description technique

Vis pour sous-plaquette	259025 3
Ø pré-perçage min. D_{min}	50 mm
Longueur totale L	300 mm
Sous-plaquette	259031 39
Angle d'attaque κ	117,5 degré
Plaquette adaptée	VN.. 1604..
Bride de serrage	259038 2
Vis pour bride	259021 1
Code ISO porte-outils	A40T MVPNR/L 16
Hauteur de serrage L_2	38,5 mm
Taille plaquette	16 mm
Déport L_3	27 mm
Ø queue D_s	40 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Vis pour sous-plaquette Type 3	259025 3
Sous-plaquette Type 39	259031 39
Bride de serrage Type 2	259038 2
Vis pour bride de serrage Type 1	259021 1
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500