

Garant**Jeu de fraises limes rotatives 8 pièces, Z7 – moyenne, denture croisée, Carbure****Données de commande**

N° commande	541450
GTIN	4045197156358
Classe d'article	51D

Description**Exécution:**

Assortiment de fraises limes dans les formes et dimensions les plus courantes.

Ø tige 6 mm.

Les fraises rotatives **GARANT** sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Livraison:

Coffret comprenant:

1 fraise lime rotative de chaque 540200

Forme A0616 / A1020 / C0616 / C1020 / D0605 / D1009 / G0618 / M1020.

Livraison:

1 de chaque 540200 réf. A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.

Ø queue: 6 mm

Description technique

Abréviation denture	Z7
Type de denture	à denture alternée
Degré de finesse de la denture	Moyen
Type d'outils	Carbure
Ø queue	6 mm
Nombre de fraises rotatives	8