

**Base pour support, Type: 3****Données de commande**

N° commande	442140 3
GTIN	4045197861658
Classe d'article	42D

Description**Exécution:**

Base magnétique avec semelle prismatique et commutateur. La force magnétique s'exerce à travers les pans de la semelle prismatique ainsi que par la force dorsale de la base. Adhèrent à toutes les surfaces planes et cylindriques. Aimants à percussion puissants avec semelle prismatique. Commutation via poignée tournante.

Adapté(s) pour:

Bras articulés 442110 et 442114.

Description technique

Raccord fileté	M10
Hauteur	55 mm
Positionnement du raccord fileté	Sur le côté
Exécution	Aimant de commutation
Longueur	117 mm
Force d'attraction	1300 N

Largeur	50 mm
Type de produit	Pieds magnétiques

Accessoires

Logement pour support de mesure Type CA	442100 CA
Logement pour support de mesure Type 2SM	442100 2SM
Logement pour support de mesure Type K1	442100 K1
Logement pour support de mesure Type QR	442100 QR
Logement pour support de mesure Type H	442100 H
Logement pour support de mesure Type 2SM	442104 2SM
Logement pour support de mesure Type K2	442100 K2
Interrupteur pour base magnétique Type M	440762 M