

Garant**Jeu de fraises limes rotatives 8 pièces, Z9 – très grossière (non ferreux/alu), Carbure****Données de commande**

N° commande	541460
GTIN	4045197679727
Classe d'article	51D

Description**Exécution:**

Assortiment de fraises limes dans les formes et dimensions les plus courantes.

Ø tige 6 mm.

Les fraises rotatives **GARANT** sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Livraison:

1 de chaque 540709 réf. AS0616; AS1225; C0616; C1225; D0807; F0618; F1225; L1020.

Ø queue: 6 mm

Description technique

Abréviation denture	Z9
---------------------	----

Degré de finesse de la denture	très grossière (non ferreux / alu)
Type d'outils	Carbure
Ø queue	6 mm
Nombre de fraises rotatives	8