

**Lunettes de protection confort SecureFit™ 400, Teinte des verres: CLEAR****Données de commande**

N° commande	096205 CLEAR
GTIN	4054596052802
Classe d'article	04M

**Description****Exécution:**

Avec leurs **19 g**, ces **lunettes de protection extrêmement flexibles** et sportives comptent parmi les poids plume de leur catégorie. Grâce à leur **technologie spéciale de répartition des pressions**, les branches s'ajustent parfaitement à la morphologie du visage pour minimiser les zones de pression contre l'oreille. De conception innovante, elles sont agréables à porter et offrent un taux d'acceptation accru, renforcé par l'utilisation de **coussinets réglables au niveau du pont** ainsi que d'un moelleux **capitonnage à l'extrémité des branches**. De conception étroite, ces lunettes sont en plus parfaitement combinables avec d'autres EPI.

**Exécution - Descriptif:**

- **Excellente adaptation à chaque forme de tête.**
- **Port sûr même en cas de mouvements intenses.**

**Norme:**

EN 166 EN 170

**Description technique**

Poids	19 g
Matériau verres	Polycarbonate
Identification des verres	2C-1,2 3M 1 FT
Protection anti-UV	Standard
Série	SecureFit™

## Fiche technique

Identification de la monture	3M EN166 FT CE
Caractéristique de la monture	Coussinets
Caractéristique de la monture	Coussinets réglables au niveau du pont
Type de produit	Lunettes de protection

### Accessoires

Boîtes de rangement	096910
Fixation murale pour lingettes de nettoyage imprégnées	096691
Étuis à lunettes Type	096930