

**Lunettes de protection confort SecureFit™ 400, Teinte des verres: BLUE****Données de commande**

N° commande	096205 BLUE
GTIN	4054596052833
Classe d'article	04M

Description**Exécution:**

Avec leurs **19 g**, ces **lunettes de protection extrêmement flexibles** et sportives comptent parmi les poids plume de leur catégorie. Grâce à leur **technologie spéciale de répartition des pressions**, les branches s'ajustent parfaitement à la morphologie du visage pour minimiser les zones de pression contre l'oreille. De conception innovante, elles sont agréables à porter et offrent un taux d'acceptation accru, renforcé par l'utilisation de **coussinets réglables au niveau du pont** ainsi que d'un moelleux **capitonnage à l'extrémité des branches**. De conception étroite, ces lunettes sont en plus parfaitement combinables avec d'autres EPI. Avec **oculaire bleu réfléchissant** pour une **meilleure protection contre les sources d'éblouissement naturelles** (soleil, reflets de lumière). **Transmission** : 13 %.

Exécution - Descriptif:

- **Excellente adaptation à chaque forme de tête.**
- **Port sûr même en cas de mouvements intenses.**

Norme:

EN 166 EN 172

Description technique

Matériau verres	Polycarbonate
Poids	19 g
Coefficient de transmission	13 %
Identification des verres	5-3,1 3M 1 FT

Fiche technique

Protection anti-UV	Standard
Série	SecureFit™
Identification de la monture	3M EN166 FT CE
Caractéristique de la monture	Coussinets
Caractéristique de la monture	Coussinets réglables au niveau du pont
Type de produit	Lunettes de protection

Accessoires

Fixation murale pour lingettes de nettoyage imprégnées	096691
Étuis à lunettes Type	096930
Boîtes de rangement	096910