

## Calibres à mâchoires doubles, Type: E



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 484223 E      |
| GTIN             | 2050001936943 |
| Classe d'article | 48B           |

### Description

#### Exécution:

Calibre à mâchoire double avec dimensions intermédiaires et classe de tolérance ISO, par ex. **484223 réf. 15,8 m6** ou tolérance chiffrée, par ex. **484223 réf. 41,04 + 0,01/ -0,02**

Calibres à mâchoires doubles en acier de première qualité trempé, rectifié et rodé avec précision. Côté ENTRE avec **surépaisseur d'usure admissible** suivant DIN 7163.

#### Utilisation:

Pour le contrôle d'arbres pour ajustements avec tolérances plus ou moins serrées.

#### Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

### Description technique

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Type de jauge      | Calibre ENTRE       |
| Type de jauge      | Calibre N'ENTRE PAS |
| Norme              | DIN 7164            |
| Norme              | DIN 7150-2          |
| Norme              | DIN 7163            |
| Plage de tolérance | b                   |
| Plage de tolérance | c                   |

|                    |    |
|--------------------|----|
| Plage de tolérance | a  |
| Plage de tolérance | ef |
| Plage de tolérance | e  |
| Plage de tolérance | cd |
| Plage de tolérance | j  |
| Plage de tolérance | fg |
| Plage de tolérance | g  |
| Plage de tolérance | f  |
| Plage de tolérance | js |
| Plage de tolérance | h  |
| Plage de tolérance | j  |
| Plage de tolérance | n  |
| Plage de tolérance | p  |
| Plage de tolérance | k  |
| Plage de tolérance | m  |
| Plage de tolérance | t  |
| Plage de tolérance | r  |
| Plage de tolérance | s  |
| Plage de tolérance | x  |
| Plage de tolérance | y  |
| Plage de tolérance | u  |
| Plage de tolérance | v  |
| Plage de tolérance | zb |
| Plage de tolérance | zc |
| Plage de tolérance | z  |
| Plage de tolérance | za |
| Qualité            | 6  |
| Qualité            | 11 |
| Qualité            | 7  |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Qualité         | 12                           |
| Qualité         | 9                            |
| Qualité         | 8                            |
| Qualité         | 10                           |
| Qualité         | 13                           |
| Dim. nominales  | 15 - 18,999 mm               |
| Matériau        | Acier spécial pour calibres  |
| Etalonnage      | L8                           |
| Type de produit | Calibres à mâchoires doubles |

## Services

|  |              |
|--|--------------|
| Etalonnage Calibres à mâchoires doubles Dimension nominale max. 50 mm          | 028700 50    |
| Etalonnage DAkkS Calibres à mâchoires doubles Dimension nominale max. 5-100 mm | 028710 5-100 |