

**Fraise rotative Z3 – moyenne, avec brise-copeaux, HSS, Type: G1225****Données de commande**

N° commande	540800 G1225
GTIN	4045197156174
Classe d'article	52D

Description**Exécution:**

Queue Ø 6 mm.

Fraises rotatives en HSS pour applications très sensibles aux vibrations. **Forme Ogive bout pointu** (SPG).

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Description technique

Forme	Ogive
Ø tête	12 mm
Longueur totale	65 mm
Forme	G1225
Ø queue	6 mm
Abréviation denture	Z3
Type de denture	avec brise-copeaux
Degré de finesse de la denture	Moyen
Longueur tête	25 mm
Série	Denture Z3
Type d'outils	HSS

Type de produit

Fraises rotatives