

Calibres à mâchoires doubles, Type: P



Données de commande

N° commande	484223 P
GTIN	2050001937056
Classe d'article	48B

Description

Exécution:

Calibre à mâchoire double avec dimensions intermédiaires et classe de tolérance ISO, par ex. **484223 réf. 15,8 m6** ou tolérance chiffrée, par ex. **484223 réf. 41,04 + 0,01/ -0,02**

Calibres à mâchoires doubles en acier de première qualité trempé, rectifié et rodé avec précision. Côté ENTRE avec **surépaisseur d'usure admissible** suivant DIN 7163.

Utilisation:

Pour le contrôle d'arbres pour ajustements avec tolérances plus ou moins serrées.

Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

Description technique

Type de jauge	Calibre ENTRE
Type de jauge	Calibre N'ENTRE PAS
Norme	DIN 7164
Norme	DIN 7150-2
Norme	DIN 7163
Plage de tolérance	b
Plage de tolérance	c

Plage de tolérance	a
Plage de tolérance	e
Plage de tolérance	cd
Plage de tolérance	j
Plage de tolérance	fg
Plage de tolérance	g
Plage de tolérance	ef
Plage de tolérance	f
Plage de tolérance	js
Plage de tolérance	h
Plage de tolérance	j
Plage de tolérance	n
Plage de tolérance	p
Plage de tolérance	k
Plage de tolérance	m
Plage de tolérance	t
Plage de tolérance	r
Plage de tolérance	s
Plage de tolérance	x
Plage de tolérance	y
Plage de tolérance	u
Plage de tolérance	v
Plage de tolérance	zb
Plage de tolérance	z
Plage de tolérance	za
Plage de tolérance	zc
Qualité	8
Qualité	13
Qualité	6

Qualité	12
Qualité	11
Qualité	10
Qualité	9
Qualité	7
Dim. nominales	76 - 82,999 mm
Matériau	Acier spécial pour calibres
Etalonnage	L8
Type de produit	Calibres à mâchoires doubles

Services

Etalonnage DAkkSCalibres à mâchoires doubles Dimension nominale max. 5-100 mm	028710 5-100
EtalonnageCalibres à mâchoires doubles Dimension nominale max. 200 mm	028700 200