

Garant**Fraise rotative, Carbure, Type: MN1225****Données de commande**

N° commande	541000 MN1225
GTIN	4045197609823
Classe d'article	51D

Description**Exécution:**

Les fraises rotatives GARANT sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure. Forme **mixte** combinant un cône pointu et un coin pour l'ébavurage et le chanfreinage d'**arêtes intérieures et extérieures**. Géométrie de denture spéciale pour un **guidage optimal, même sur des arêtes vives**.

Forme spéciale A rayon (MN), intérieur / extérieur.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Remarque(s):

Vitesse de rotation réduite pour les fraises rotatives présentant une longueur totale de 120 mm: max. 11.000 min^{#1}

Description technique

Degré de finesse de la denture	Moyen
Forme	Ebarber
Abréviation denture	Z3
Ø tête	12 mm
Longueur totale	70 mm
Forme	MN1225
Ø queue	6 mm
Longueur tête	25 mm
Série	Denture Z3
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives