

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 25/16mm**

Données de commande

N° commande	251725 25/16
GTIN	4045197868220
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	A25R MVUNR/L 16
Bride de serrage	259038 4
Longueur totale L	200 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Vis pour sous-plaquette	259025 3
Taille plaquette	16 mm
Sous-plaquette	259031 39
Ø pré-perçage min. D_{min}	32 mm
Plaquette adaptée	VN.. 1604..
Hauteur de serrage L_2	24 mm
Déport L_3	17 mm
Vis pour bride	259021 4
Ø queue D_s	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Vis pour sous-plaquette Type 3	259025 3
Sous-plaquette Type 39	259031 39
Bride de serrage Type 4	259038 4
Vis pour bride de serrage Type 4	259021 4
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500