

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 32/16mm**

Données de commande

N° commande	251725 32/16
GTIN	4045197868237
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur totale L	250 mm
Sous-plaquette	259031 39
Angle d'attaque κ	93 degré
Code ISO porte-outils	A32S MVUNR/L 16
Plaquette adaptée	VN.. 1604..
Déport L_3	22 mm
Bride de serrage	259038 4
Vis pour sous-plaquette	259025 3
Vis pour bride	259021 4
Hauteur de serrage L_2	31 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	40 mm
Taille plaquette	16 mm
Ø queue D_s	32 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 3	259025 3
Vis pour bride de serrage Type 4	259021 4
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Sous-plaquette Type 39	259031 39
Bride de serrage Type 4	259038 4
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500