

Garant
Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 32/16mm


Données de commande

N° commande	251729 32/16
GTIN	4045197868275
Classe d'article	21T

Description technique

Déport L_3	30 mm
Longueur de col L_1	96 mm
Hauteur de serrage L_2	31 mm
Sous-plaquette	259031 39
Vis pour sous-plaquette	259025 3
Ø pré-perçage min. D_{min}	48 mm
Code ISO porte-outils	A32S MVZNR/L 16
Plaquette adaptée	VN.. 1604..
Taille plaquette	16 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Longueur totale L	250 mm
Bride de serrage	259038 2
Vis pour bride	259021 4
Profondeur utile T	14 mm
Ø queue D_s	32 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Sous-plaquette Type 39	259031 39
Bride de serrage Type 2	259038 2
Vis pour sous-plaquette Type 3	259025 3
Vis pour bride de serrage Type 4	259021 4
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500