

**Garant**
**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 40/16mm**


## Données de commande

N° commande	251729 40/16
GTIN	4045197868282
Classe d'article	21T

## Description technique

Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Code ISO porte-outils	A40T MVZNR/L 16
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	57 mm
Taille plaquette	16 mm
Vis pour sous-plaquette	259025 3
Vis pour bride	259021 4
Sous-plaquette	259031 39
Longueur totale L	300 mm
Longueur de col $L_1$	120 mm
Hauteur de serrage $L_2$	38,5 mm
Déport $L_3$	35 mm
Bride de serrage	259038 2
Plaquette adaptée	VN.. 1604..
Profondeur utile T	15 mm
Ø queue $D_s$	40 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 3	259025 3
Vis pour bride de serrage Type 4	259021 4
Sous-plaquette Type 39	259031 39
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Bride de serrage Type 2	259038 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500