

Garant**Porte-outils à cliquet, Tout acier, Longueur totale: 117mm****Données de commande**

N° commande	148700 117
GTIN	4045197861665
Classe d'article	11K

Description**Exécution:**

Porte-outils à cliquet à deux mors pour le serrage de carrés d'entraînement. Poignée coulissante avec gorge à chaque extrémité pour encliquetage de la bille d'arrêt. Bloc porteur chromé. Cliquet réversible gauche / droite ou fixe. **Modèle tout acier** pour une charge dynamométrique élevée. Porte-outils à concentricité exacte et tolérances serrées. Mors de serrage fraisés et trempés par induction pour une ténacité élevée et une dureté de surface optimale. **Version lourde** pour foret hélicoïdal jusqu'à M20.

Six pans avec ouverture de 22 mm.

Utilisation:

Convient pour le taraudage dans des endroits difficiles.

Remarque(s):

Pour d'autres tailles de carrés de tarauds et d'alésoirs, se reporter aux tableaux des groupes de produits correspondants.

Description technique

Longueur totale	110 mm
Pour tarauds main DIN 352	M13 – M20
□ capacité	9 - 12,5 mm
Mors de rechange 148710 réf.	117
Matière	Tout acier
Type de produit	Porte-outils

