

Garant
Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 32/22mm


Données de commande

N° commande	251416 32/22
GTIN	4045197868299
Classe d'article	21T

Description technique

Sous-plaquette	259031 10
Ø pré-perçage min. D_{min}	40 mm
Code ISO porte-outils	A32S PTFNR/L 22
Levier	259015 2
Plaquette adaptée	TN.. 2204..
Déport L_3	22 mm
Vis de levier	259018 2
Longueur totale L	250 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Angle d'attaque κ	90 degré
Jeu de ressorts	259044 2
Taille plaquette	22 mm
Hauteur de serrage L_2	31 mm
Ø queue D_5	32 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
Sous-plaquette Type 10	259031 10
VIS DE LEVIER Type 6	259018 6
Levier Type 2	259015 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500