

Garant
Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 40/22mm


Données de commande

N° commande	251416 40/22
GTIN	4045197868305
Classe d'article	21T

Description technique

Sous-plaquette	259031 10
Jeu de ressorts	259044 2
Levier	259015 2
Angle d'attaque κ	90 degré
Taille plaquette	22 mm
Plaquette adaptée	TN.. 2204..
Ø pré-perçage min. D_{min}	50 mm
Longueur totale L	300 mm
Vis de levier	259018 2
Hauteur de serrage L_2	38,5 mm
Déport L_3	27 mm
Code ISO porte-outils	A40T PTFNR/L 22
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Ø queue D_5	40 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
VIS DE LEVIER Type 6	259018 6
Sous-plaquette Type 10	259031 10
Levier Type 2	259015 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500