

**Garant****Porte-outils à cliquet long, Tout acier, Longueur totale: 300 mm**

## Données de commande

N° commande	149000 300
GTIN	4045197861696
Classe d'article	11K

## Description

### Exécution:

Porte-outils à cliquet à deux mors pour le serrage de carrés d'entraînement. Poignée coulissante avec gorge à chaque extrémité pour encliquetage de la bille d'arrêt. Bloc porteur chromé. Cliquet réversible gauche / droite ou fixe. **Modèle tout acier** pour une charge dynamométrique élevée. Porte-outils à concentricité exacte et tolérances serrées. Mors de serrage fraisés et trempés par induction pour une ténacité élevée et une dureté de surface optimale. Forme brevetée des mors de serrage, fixation sûre et précise d'embouts tarauds avec queue à 6 pans 1/4 pouce (p. ex. 676307) également possible. Le serrage s'effectue sur la totalité de la surface 6 pans.

### Utilisation:

Idéal pour le taraudage dans les endroits profonds et difficiles.

### Remarque(s):

Pour d'autres tailles de carrés de tarauds et d'alésoirs, se reporter aux tableaux des groupes de produits correspondants.

□ capacité: 4,6 - 8 mm

Pour tarauds main DIN 352: M4,5 – M12

Mors de rechange 148710 réf.: 110

## Description technique

Longueur totale	300 mm
Pour tarauds main DIN 352	M4,5 – M12
□ capacité	4,6 - 8 mm
Mors de rechange 148710 réf.	110
Matière	Tout acier
Type de produit	Porte-outils