

**disques abrasifs (A), Ø 25,4 mm, Grain: 80****Données de commande**

N° commande	553925 80
GTIN	4045197331038
Classe d'article	52E

Description**Exécution:**

Assemblage optimal du plateau et du disque abrasif grâce au système de serrage rapide (filetage intérieur). Changement des feuilles manuel aisé et rapide, même après utilisation difficile.

Corindon normal (A) pour utilisation universelle.

Positionnement central de la feuille abrasive pour une concentricité sans vibrations.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés dans la fabrication d'outils, de formes, de modèles, de machines, d'appareils et de conteneurs. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.

Remarque(s):

Autres dimensions et grains disponibles sur demande.

Description technique

Grain	80
Ø disque	25,4 mm
Abrasifs	Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif	A
Attribut des noms de produit	Ø 25,4 mm
Vitesse de rotation max.	30000 min ⁻¹

Type de produit

disques abrasifs

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
à sec	adaptée		

AccessoiresPlateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm
Moyennement dur Ø ext. 25M mm

553920 25M