

**Garant****Mandrin expansible hydraulique étroit, HSK-E 40 A = 85, Ø serrage D1: 3mm****Données de commande**

N° commande	307526 3
GTIN	4045197868411
Classe d'article	31A

**Description****Exécution:**

- **Modèle très étroit (profil 3°).**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**
- **Réglage axial de la longueur possible.**
- **Queues avec finition dure.**
- **Possibilité d'utiliser des douilles de réduction.**

**Avantage(s):**

- **Thermorésistant grâce au système complètement fermé, c.-à-d. aucune chambre de pression brasée.**
- **Caractéristiques d'amortissement idéales.**
- **Possibilité de transmettre des couples élevés, augmentant la sécurité du processus.**

**Utilisation:**

Particulièrement dans la fabrication d'outils et de moules.

**Applications nécessitant un encombrement réduit.**

Pour le perçage, l'alésage et le fraisage.

Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

**Livraison:**

Avec clé à poignée en T hexagonale

**Accessoire(s):**

Douilles de réduction 302135 – 302165.

**Description technique**

Longueur de col cote A	85 mm
------------------------	-------

Ø ext. D	34 mm
L <sub>2</sub>	45 mm
Ø D <sub>3</sub>	13,7 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	3 mm
Ø D <sub>2</sub>	9 mm
Support	HSK-E 40 A = 85
Norme de porte-outils	DIN 69893
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G2,5 à 25 000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Méthode d'usinage	HPC
Alésage Balluffchip	oui
Type de produit	Mandrin expansible hydraulique