

Garant**Mandrin expansible hydraulique étroit, HSK-E 40 A = 85, Ø serrage D1: 4mm****Données de commande**

N° commande	307526 4
GTIN	4045197868428
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

- **Modèle très étroit (profil 3°).**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**
- **Réglage axial de la longueur possible.**
- **Queues avec finition dure.**
- **Possibilité d'utiliser des douilles de réduction.**

Avantage(s):

- **Thermorésistant grâce au système complètement fermé, c.-à-d. aucune chambre de pression brasée.**
- **Caractéristiques d'amortissement idéales.**
- **Possibilité de transmettre des couples élevés, augmentant la sécurité du processus.**

Utilisation:

Particulièrement dans la fabrication d'outils et de moules.

Applications nécessitant un encombrement réduit.

Pour le perçage, l'alésage et le fraisage.

Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

Livraison:

Avec clé à poignée en T hexagonale

Accessoire(s):

Douilles de réduction 302135 – 302165.

Description technique

Ø ext. D	34 mm
----------	-------

Longueur de col cote A	85 mm
Ø serrage D ₁	4 mm
Ø D ₂	10 mm
Ø D ₃	14,7 mm
L ₂	45 mm
Support	HSK-E 40 A = 85
Norme de porte-outils	DIN 69893
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G2,5 à 25 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Méthode d'usinage	HPC
Alésage Balluffchip	oui
Type de produit	Mandrin expansible hydraulique