

**Garant**
**Mandrin de perçage Type ADB, SA 40, Plage de serrage: 0,3-10mm**

**Données de commande**

N° commande	301465 0,3-10
GTIN	4045197868787
Classe d'article	31B

**Description**
**Exécution:**

Pour rotation à droite et à gauche.

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip. Erreur de concentricité maximale  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

Traitement par microbillage. Forme compacte pour les  $\varnothing$  les plus courants jusqu'à 10,2 mm.

**Livraison:**

Avec **clé de serrage** munie d'une poignée transversale.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

**Description technique**

$\varnothing$ ext. D	38 mm
Clé de serrage de rechange 627425	Ouv. de 4
Longueur de col cote A	73 mm
Plage de serrage	0,3 - 10,2 mm
Type	Étroit
Support	SA 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Arrosage interne	Oui, à 50 bars max.

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 20 µm
Couple de serrage maximal M <sub>d max</sub>	≤ 14 Nm
Type de produit	Mandrins de perçage

## Accessoires

Tirette Type B Pour cône 40	308640 40
Tirette Type A Pour cône 40	308600 40
Tirette étanche Pour cône 40	308635 40
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308650 40
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40	308605 40
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Tirette étanche Pour cône 40	308660 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Tirette étanche, type A Pour cône 40	308610 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40

TiretteMazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 40	308700 40
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40