

Garant**Mandrin de perçage Type ADB, BT 40, Plage de serrage: 0,3-10mm****Données de commande**

N° commande	303175 0,3-10
GTIN	4045197868794
Classe d'article	31B

Description**Exécution:**

Pour rotation à droite et à gauche.

Précision de concentricité < 20 µm.

Avec arrosage interne max. 50 bars. Forme ultra compacte pour les Ø les plus courants jusqu'à 10,2 mm.

Livraison:

Avec **clé de serrage**.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Plage de serrage	0,3 - 10,2 mm
Clé de serrage de rechange 627425	Ouv. de 4
Longueur de col cote A	73 mm
Ø ext. D	38 mm
Support	BT 40
Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Forme	ADB

Arrosage interne	Oui, à 50 bars max.
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 20 µm
Type de produit	Mandrins de perçage

Accessoires

Tirette 60°étanche Pour cône 40	308785 40
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40
Clé 6 pans, avec poignée en T 6 pans 4 mm	627481 4
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40	308801 40
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40