

Garant**Mandrin court Type A, HSK-A 63, Plage de serrage: 0,3-10mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 307682 0,3-10 |
| GTIN | 4045197868800 |
| Classe d'article | 31B |

Description**Exécution:**

- Pour rotation à droite et à gauche
- Avec RFID / alésage Balluffchip.

Avec arrosage interne max. 50 bars.

Précision de concentricité < 20 µm. Précision de concentricité < 20 µm.

Livraison:

Avec **clé de serrage** munie d'une poignée transversale.

Accessoire(s):

Clé à douilles 309890. Conduit d'arrosage 309880.

Description technique

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Clé de serrage de rechange 627425 | Ouv. de 4 |
| Longueur de col cote A | 96,5 mm |
| Plage de serrage | 0,3 - 10,2 mm |
| Type | Étroit |
| Ø ext. D | 38 mm |
| Support | HSK-A 63 |
| Norme de porte-outils | ISO 12164-1 |
| Norme de porte-outils | DIN 69882-7 |

| | |
|--|---------------------------------|
| Norme de porte-outils | DIN 69893-1 |
| Forme | A |
| Arrosage interne | Oui, à 50 bars max. |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 20 µm |
| Type de produit | Mandrins de perçage |

Accessoires

| | |
|---|----------|
| Clé 6 pans, avec poignée en T 6 pans 4 mm | 627481 4 |
|---|----------|