

**Garant****Mandrins courts, PSC 40, Plage de serrage: 0,3-10mm****Données de commande**

N° commande	308587 0,3-10
GTIN	4045197868817
Classe d'article	31B

**Description****Exécution:**

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.
- Pour rotation à gauche et à droite.
- Finition microsablée.

Mandrin ultra-compact pour les  $\varnothing$  les plus courants 0,3 – 10,2 mm.

**Livraison:**

Avec **clé de serrage**.

**Accessoire(s):**

Conduit d'arrosage 309885; clé à douilles 309893.

**Description technique**

$\varnothing$ ext. D	36 mm
Longueur de col cote A	74 mm
Plage de serrage	0,3 - 10,2 mm
Clé de serrage de rechange 627425	Ouv. de 4
Support	PSC 40
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage interne	oui

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 18 000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Couple de serrage maximal M <sub>d max</sub>	≤ 14 Nm
Type de produit	Mandrins de perçage

---

## Accessoires

Clé 6 pans, avec poignée en T 6 pans 4 mm	627481 4
---	----------