

3M Roloc™**Meule 777F, Ø 50,8 mm, Grain: 60**

Données de commande

N° commande	554025 60
GTIN	511447643342
Classe d'article	53M

Description

Exécution:

Le **système à changement rapide** avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et «en un tour de main» des outils de polissage.

Capacité d'enlèvement de matière et durée de vie très élevés grâce au grain de céramique (CER) auto-affûtant.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.

Remarque(s):

Roloc™ Bristle-Disc, voir code art. 573510 et suivants.

Description technique

Grain	60
Code couleur	orange
Ø disque	50,8 mm
Abrasifs	Grain de céramique (CER)

Abréviation de l'abrasif	Céramique
Attribut des noms de produit	Ø 50,8 mm
Référence fabricant	777F
Pour système à changement rapide	Roloc™
Vitesse de rotation max.	25000 min ⁻¹
Type de produit	disques abrasifs

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mmDur Ø ext. 50 mm	554089 50
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mmMoyennement dur Ø ext. 50 mm	554093 50
Plateau-support en plastique, Ø tige 6 mm Ø ext. 50 mm	554090 50
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mmMoyen Ø ext. 50 mm	554092 50

Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm doux Ø ext.
50 mm

554091 50