

**Garant**
**Foret carbure mono., aramide, non revêtu, Ø DC h6: 6,5mm**


## Données de commande

N° commande	121230 6,5
GTIN	4045197472021
Classe d'article	11Y

## Description

### Exécution:

**Géométrie spéciale** pour un perçage sûr dans les plastiques aramides (polyaramides) et les fibres d'aramide, telles que les thermoplastiques et résines thermodurcissables.

### Remarque(s):

Longueur des goujures  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

## Description technique

Avance f dans l'AFK	0,07 mm/tr
Tolérance de queue	h6
Longueur des goujures $L_c$	31 mm
Nombre de dents Z	2
Ø nom. $D_c$	6,5 mm
Tolérance Ø nominal	h6
Ø queue $D_s$	6,5 mm
Longueur totale L	70 mm
Norme	Norme usine
Profondeur de perçage maximale recommandée $L_2$	21,3 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc
Exécution	4xD

Queue	Queue cylindrique avec h6
Application de perçage	Pour aramides
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

### Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
PE-HD	moyennement adaptée	140 m/min	N
PA 66	moyennement adaptée	130 m/min	N
PEEK	moyennement adaptée	120 m/min	N
PF 31	moyennement adaptée	100 m/min	N
PRA Aramide	adaptée	110 m/min	N
Honeycomb Sandwich	moyennement adaptée	120 m/min	N
à sec	adaptée		
Air	adaptée		