

Garant**Jeu de forets hélicoïdaux HSS-E 114500 en coffret, TiAlN, Type: 1-13****Données de commande**

N° commande	115350 1-13
GTIN	4045197197610
Classe d'article	11B

Description**Exécution:**

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.

Conicité de l'âme renforcée. Amincissement spécial.

Avec amincissement type C.

Description technique

Par incrément de	0,5 mm
Plage du foret	1 - 13 mm
Nombre de forets	25
Queue	Queue cylindrique
Nombre de dents Z	2
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 338

Fiche technique

Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	130 degré
Angle d'hélice	35 degré
Arrosage interne	non
en coffret	oui
Bague de couleur	Bleu
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	37 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	6 m/min	S
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

Foret hélicoïdal HSS-E Ø DC h8 12,5 mm	114500 12,5
Foret hélicoïdal HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114500 8,5
Foret hélicoïdal HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114500 2,5
Foret hélicoïdal HSS-E Ø DC h8 10 mm	114500 10
Foret hélicoïdal HSS-E Ø DC h8 4 mm	114500 4
Foret hélicoïdal HSS-E Ø DC h8 3,5 mm	114500 3,5
Foret hélicoïdal HSS-E Ø DC h8 6 mm	114500 6
Foret hélicoïdal HSS-E Ø DC h8 3 mm	114500 3
Foret hélicoïdal HSS-E Ø DC h8 1,5 mm	114500 1,5

Fiche technique

Foret hélicoïdal HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	114500 7,5
Foret hélicoïdal HSS-E Ø DC h8 10,5 mm	114500 10,5
Foret hélicoïdal HSS-E Ø DC h8 1 mm	114500 1
Foret hélicoïdal HSS-E Ø DC h8 4,5 mm	114500 4,5
Foret hélicoïdal HSS-E Ø DC h8 12 mm	114500 12
Foret hélicoïdal HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	114500 9,5
Foret hélicoïdal HSS-E Ø DC h8 11,5 mm	114500 11,5
Foret hélicoïdal HSS-E Ø DC h8 6,5 mm	114500 6,5
Foret hélicoïdal HSS-E Ø DC h8 7 mm	114500 7
Foret hélicoïdal HSS-E Ø DC h8 2 mm	114500 2
Foret hélicoïdal HSS-E Ø DC h8 5 mm	114500 5
Foret hélicoïdal HSS-E Ø DC h8 9 mm	114500 9
Foret hélicoïdal HSS-E Ø DC h8 13 mm	114500 13
Foret hélicoïdal HSS-E Ø DC h8 8 mm	114500 8
Foret hélicoïdal HSS-E Ø DC h8 11 mm	114500 11
Foret hélicoïdal HSS-E Ø DC h8 5,5 mm	114500 5,5
Coffret vide, pour foret hélicoïdal DIN 338 Type 1-13	115470 1-13