



Griffe de serrage Ultra, angulaire, Type: 1



Données de commande

N° commande	370034 1
GTIN	4046368339501
Classe d'article	37M

Description

Exécution:

- **Le contour de la griffe génère une légère traction vers le bas.**
- **La faible hauteur de serrage économise du matériau.**
- **Valeurs de coupe plus élevées grâce au serrage à liaison par forme.**

Utilisation:

Comme butée dans des dispositifs en combinaison avec les crampons Pitbull 370025; 370030 ou les vis de serrage à excentrique 370001; 370005; 370008.

Idéal pour le bridage multiple.

Livraison:

1 griffe de serrage avec vis.

Description technique

Largeur B	12,7 mm
Longueur L	19,05 mm
Hauteur de serrage recommandée	1,5 - 1,9 mm
Ø D ₁	pour M5
Hauteur H	6,35 mm
Vis suivant norme	M5×12

Norme	DIN 7984
Type de produit	Griffe de serrage