



Griffe de serrage Ultra, angulaire, Type: 4



Données de commande

N° commande	370034 4
GTIN	4046368331505
Classe d'article	37M

Description

Exécution:

- Le contour de la griffe génère une légère traction vers le bas.
- La faible hauteur de serrage économise du matériau.
- Valeurs de coupe plus élevées grâce au serrage à liaison par forme.

Utilisation:

Comme butée dans des dispositifs en combinaison avec les crampons Pitbull 370025; 370030 ou les vis de serrage à excentrique 370001; 370005; 370008.

Idéal pour le bridage multiple.

Livraison:

1 griffe de serrage avec vis.

Description technique

Hauteur de serrage recommandée	1,5 - 5,6 mm
Longueur L	25,4 mm
Ø D ₁	pour M8
Hauteur H	12,7 mm
Largeur B	25,4 mm
Vis suivant norme	M8×16

Norme	DIN 912
Type de produit	Griffe de serrage