



Disque abrasif à lamelles Soft Job (ZA), Ø 50,8 mm, Grain: 80



Données de commande

N° commande	554030 80
GTIN	9003172469850
Classe d'article	53T

Description

Exécution:

Le **système à changement rapide** avec filetage extérieur en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et "en un tour de main" des outils de polissage.

Modèle très flexible avec lamelles droites et en saillie **pour un ponçage extrêmement doux et homogène**.

Par rapport aux disques abrasifs classiques, les **mini-disques à lamelles** disposées dans le sens de la hauteur présentent une **plus longue durée de vie**, un **comportement abrasif plus souple** et un **résultat de ponçage homogène** (valeur de rugosité) jusqu'à la limite d'usure.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.

Remarque(s):

Roloc™ Bristle-Disc, voir code art. 573510 et suivants.

Filetage: Système de changement rapide Roloc™

Vitesse de rotation max.: 20000 min⁻¹

Description technique

Grain	80
Ø disque	50,8 mm
Abrasifs	Zirconium (ZA)

Abréviation de l'abrasif	ZA
Support	Plateau en plastique
Attribut des noms de produit	Ø 50,8 mm
Filetage	Système de changement rapide Roloc™
Vitesse de rotation max.	20000 min ⁻¹
Type de produit	Disques à lamelles

Accessoires

Plateau-support en plastique, Ø tige 6 mm Ø ext. 50 mm	554090 50
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm moyen Ø ext. 50 mm	554092 50
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm Dur Ø ext. 50 mm	554089 50
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm Moyennement dur Ø ext. 50 mm	554093 50
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm doux Ø ext. 50 mm	554091 50