

Garant
Mandrin de frettage avec arrosage, PSC 63 court, Ø serrage D1: 6mm

Données de commande

N° commande	308573 6
GTIN	4045197870483
Classe d'article	31C

Description
Exécution:

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Avec canaux d'arrosage et filetages obturables.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

Accessoire(s):

Rallonge pour mandrin de frettage 302410 – 302417. Appareils de frettage 354210 – 354450. Conduit d'arrosage 309885; clé à douilles 309893 et jeu de vis d'équilibrage 309906 réf. 180.

Description technique

Ø ext. D	27 mm
Ø D ₂	21 mm
Longueur de col cote A	80 mm
Ø serrage D ₁	6 mm
Arrosage	Obturable
Support	PSC 63 court
Norme de porte-outils	ISO 26623-1

Arrosage interne	oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	HPC
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrin de frettage

Accessoires

Adaptateur de refroidissement court 4,5° Pour Ø serrage 6-9 mm	354235 6-9
Appareils de frettage Type SU1	354210 SU1
Disque interchangeable pour bobine SU1 Pour Ø serrage 6-12 mm	354240 6-12
Adaptateur de refroidissement long 4,5° Pour Ø serrage 6-9 mm	354236 6-9
Unités de refroidissement Type CU1	354215 CU1
Sous-armoire	354290