

**Garant****Mandrin de frettage avec arrosage, PSC 63 court, Ø serrage D1: 8mm****Données de commande**

N° commande	308573 8
GTIN	4045197870490
Classe d'article	31C

**Description****Exécution:**

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Avec canaux d'arrosage et filetages obturables.

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

**Accessoire(s):**

Rallonge pour mandrin de frettage 302410 – 302417. Appareils de frettage 354210 – 354450. Conduit d'arrosage 309885; clé à douilles 309893 et jeu de vis d'équilibrage 309906 réf. 180.

**Description technique**

Ø ext. D	27 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	8 mm
Arrosage	Obturable
Longueur de col cote A	80 mm
Support	PSC 63 court
Norme de porte-outils	ISO 26623-1

Arrosage interne	oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	HPC
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrin de frettage

## Accessoires

Sous-armoire	354290
Unités de refroidissement Type CU1	354215 CU1
Disque interchangeable pour bobineSU1 Pour Ø serrage 6-12 mm	354240 6-12
Adaptateur de refroidissement court4,5° Pour Ø serrage 6-9 mm	354235 6-9
Adaptateur de refroidissement long4,5° Pour Ø serrage 6-9 mm	354236 6-9
Appareils de frettage Type SU1	354210 SU1