

**Garant**
**Mandrin porte-fraise avec arrosage, PSC 80 court, Ø mandrin d1: 16mm**

**Données de commande**

N° commande	308551 16
GTIN	4045197870681
Classe d'article	31C

**Description**
**Exécution:**

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

**Utilisation:**

Pour le serrage de fraises deux tailles et de fraises avec rainure transversale.

**Livraison:**

Avec vis de serrage de fraise.

**Accessoire(s):**

Clé spéciale 309840, vis de serrage de la fraise 309860.

Conduit d'arrosage et clé à douilles, voir 309885; 309893.

**Description technique**

Longueur de col cote A	50 mm
Clé spéciale adaptée 309840	16
Ø ext. D	38 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	16
Ø mandrin d <sub>1</sub>	16 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	16 mm

Support	PSC 80 court
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage	Obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises

---

## Accessoires

Clé spéciale Pour Ø mandrin 16 mm	309840 16
-----------------------------------	-----------