



Disque à lamelles V2 Power, (CER), plat-bombé Pour INOX, Ø 125 mm, Grain: 40



Données de commande

N° commande	565482 40
GTIN	4027497394067
Classe d'article	53L

Description

Exécution:

La disposition et **la forme brevetées des lamelles (falciformes)** permettent un garnissage et une durée de vie maximum.

Plateau en fibre de verre pour une **utilisation universelle**.

Capacité d'abrasion maximale, **grain céramique** avec effet d'auto-affûtage. Aucune vitrification ni surchauffe. Idéal également pour le polissage des arêtes.

Utilisation:

Travaux quasiment sans vibrations et longue durée de vie.

Remarque(s):

Disques à lamelles sans plateau SLTflex pour abrasion douce, soudure d'angle, etc., voir code article 566300 et suivants.

Description technique

Grain	40
Forme	plat-bombé

Ø alésage	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Support	Plateau en fibres de verre
Optimisé pour le matériau	INOX
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disques à lamelles

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		