

Garant**disques abrasifs (CER), Ø 76,2 mm, Grain: 36****Données de commande**

N° commande	554013 36
GTIN	4045197526021
Classe d'article	51E

Description**Exécution:**

Le **système à changement rapide** avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et «en un tour de main» des outils de polissage.

Capacité d'enlèvement de matière et durée de vie très élevés grâce au grain de céramique (CER) auto-affûtant.

Utilisation:

Utiliser avec un plateau-support dur 554089.

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.

Remarque(s):

Roloc™ Bristle-Disc, voir code art. 573510 et suivants.

Description technique

Grain	36
Ø disque	76,2 mm
Abrasifs	Grain de céramique

Abréviation de l'abrasif	Céramique
Support	Support en fibres
Attribut des noms de produit	Ø 76,2 mm
Vitesse de rotation max.	20000 min ⁻¹
Type de produit	disques abrasifs

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm doux Ø ext. 75 mm	554091 75
Plateau-support en caoutchouc avec taraudage M14 dure Ø ext. 75 mm	554088 75
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm Dur Ø ext. 75 mm	554089 75
Plateau-support en plastique, Ø tige 6 mm Ø ext. 75 mm	554090 75
	554093 75

Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6
mmMoyennement dur Ø ext. 75 mm

Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm
moyen Ø ext. 75 mm

554092 75

Plateau-support en caoutchouc avec taraudage M14
Dur Ø ext. 75 mm

554094 75