



## Disque à lamelles (spécial inox), plateau en fibre de verre conique, Ø 115 mm, Grain: 40



### Données de commande

N° commande	565560 40
GTIN	9003171602296
Classe d'article	53T

### Description

#### Exécution:

Disques à lamelles présentant des performances de coupe élevées et agressives pour une durée de vie inégalée. **Zirconium spécial inox** avec revêtement **refroidissant en coton**. Plateau en fibre de verre. **Pour tous matériaux. Garnissage très dense.**

Disque à lamelles avec **zirconium (ZA)** et revêtement refroidissant sur **tissu en coton**. Plateau en fibre de verre. **Pour tous matériaux. Garnissage très dense.**

Vitesse de rotation maximale: 80 m/s

Forme: bombé

Ø alésage: 22,23 mm

### Description technique

Forme	bombé
Grain	40
Ø alésage	22,23 mm
Ø disque	115 mm

Abrasifs	Zirconium (ZA)
Abréviation de l'abrasif	ZA
Revêtement refroidissant et abrasif	oui
Support	coton
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 115 mm
Support	Plateau en fibres de verre
Optimisé pour le matériau	Acier
Optimisé pour le matériau	INOX
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disques à lamelles