



## Disque à lamelles (ZA), Ø 50,8 mm, Grain: 40



### Données de commande

N° commande	554035 40
GTIN	4027497334209
Classe d'article	56L

### Description

#### Exécution:

Lamelles plates et compacte pour l'**arasement des soudures** et les **travaux d'ébavurage**.

Le **système à changement rapide** avec filetage extérieur en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et "en un tour de main" des outils de polissage.

Par rapport aux disques abrasifs classiques, les **mini-disques à lamelles** disposées dans le sens de la hauteur présentent une **plus longue durée de vie**, un **comportement abrasif plus souple** et un **résultat de ponçage homogène** (valeur de rugosité) jusqu'à la limite d'usure.

#### Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.

#### Remarque(s):

**Roloc™ Bristle-Disc**, voir code art. 573510 et suivants.

Filetage: Système de changement rapide Roloc™

Vitesse de rotation max.: 20000 min<sup>-1</sup>

### Description technique

Grain	40
Ø disque	50,8 mm

Abrasifs	Zirconium (ZA)
Abréviation de l'abrasif	ZA
Support	Plateau en plastique
Attribut des noms de produit	Ø 50,8 mm
Filetage	Système de changement rapide Roloc™
Vitesse de rotation max.	20000 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Disques à lamelles

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

### Accessoires

Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm moyen Ø ext. 50 mm	554092 50
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm Dur Ø ext. 50 mm	554089 50
Plateau-support en plastique, Ø tige 6 mm Ø ext. 50 mm	554090 50

Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6  
mmMoyennement dur Ø ext. 50 mm

554093 50

Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm  
doux Ø ext. 50 mm

554091 50