



## Disque à lamelles V4 Master, (ZA), plateau en fibres de verre, bombé pour l'acier et l'INOX, Ø 115 mm, Grain: 40



### Données de commande

N° commande	565444 40
GTIN	4027497487462
Classe d'article	53L

### Description

#### Exécution:

La disposition et **la forme brevetées des lamelles (falciformes)** permettent un garnissage et une durée de vie maximum.

**Garnissage élevé pour une durée de vie maximale** et une **stabilité exceptionnelle des arêtes**. La zone de courbure profonde permet une utilisation optimale du tissu abrasif (ZA).

**ZA: zirconium** pur sur tissu mixte polyester/coton. Très agressif en raison de la densité de grain ouverte.

#### Utilisation:

Idéal pour le **polissage des arêtes** afin d'**arrondir des arêtes vives** et pour le ponçage de cordons de soudure et de résidus de scories sur des machines puissantes.

### Description technique

Ø alésage	22,23 mm
Grain	40
Forme	bombé

Ø disque	115 mm
Abréviation de l'abrasif	ZA
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 115 mm
Optimisé pour le matériau	Acier
Optimisé pour le matériau	INOX
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disques à lamelles

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		