

Garant**Petite fraise rotative Z5 – fine, Carbure, Type: D0302****Données de commande**

N° commande	546800 D0302
GTIN	4045197156532
Classe d'article	51D

Description**Exécution:**

Les fraises rotatives **GARANT** sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Petites fraises limes rotatives en carbure avec Ø tige 3 mm. **Forme sphérique** (KUD).

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Description technique

Forme	D0302
Abréviation denture	Z5
Longueur totale	40 mm
Ø tête	3 mm
Forme	Sphérique
Degré de finesse de la denture	fin
Ø queue	3 mm
Longueur tête	2 mm
Série	Denture Z5
Type d'outils	Carbure

Type de produit

Fraises rotatives

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		