

Garant**Petite fraise rotative Z5 – fine, Carbure, Type: D0605****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 546800 D0605 |
| GTIN | 4045197156556 |
| Classe d'article | 51D |

Description**Exécution:**

Les fraises rotatives **GARANT** sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Petites fraises limes rotatives en carbure avec \varnothing tige 3 mm. **Forme sphérique** (KUD).

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Description technique

| | |
|--------------------------------|------------|
| Degré de finesse de la denture | fin |
| Abréviation denture | Z5 |
| Forme | Sphérique |
| Longueur totale | 35 mm |
| \varnothing tête | 6 mm |
| Forme | D0605 |
| \varnothing queue | 3 mm |
| Longueur tête | 5 mm |
| Série | Denture Z5 |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Type d'outils | Carbure |
| Type de produit | Fraises rotatives |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |
| Acier < 60 HRC | moyennement adaptée | | |
| INOX | moyennement adaptée | | |
| Ti | moyennement adaptée | | |
| Fonte GG(G) | moyennement adaptée | | |