

Garant**Petite fraise rotative Z5 – fine, Carbure, Type: G0313****Données de commande**

N° commande	546800 G0313
GTIN	4045197156600
Classe d'article	51D

Description**Exécution:**

Les fraises rotatives **GARANT** sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Petites fraises limes rotatives en carbure avec Ø tige 3 mm.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Description technique

Forme	G0313
Forme	Ogive
Ø tête	3 mm
Degré de finesse de la denture	fin
Longueur totale	40 mm
Abréviation denture	Z5
Ø queue	3 mm
Longueur tête	13 mm
Série	Denture Z5
Type d'outils	Carbure

Type de produit

Fraises rotatives

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		